

LIQUIDO INDELEBLE

TOTAL DE APLICADORES DE LÍQUIDO INDELEBLE A PRODUCIR: 5,861 (2 POR CASILLA)



CARACTERÍSTICAS DEL LÍQUIDO INDELEBLE

1. Permanencia en la piel mínimo 12 hrs.
2. Visible en la piel al momento de su aplicación.
3. El tiempo de secado en la piel no será mayor a quince segundos.
4. La marca indeleble será de color café oscuro.
5. La marca indeleble será resistente a los siguientes disolventes:
Agua, Jabón, Detergente, Alcohol de 96°, Quita esmalte, Thinner, Aguarrás, Gasolina blanca, Vinagre de alcohol, Aceite vegetal, Aceite mineral, Crema facial, Jugo de limón y Blanquador de ropa.
6. Garantizar que por su bajo grado de toxicidad, puede manejarse con seguridad y no ocasione irritación en la piel.
7. Vida de almacén no menor a 8 meses.
8. El líquido indeleble se aplicará en la piel del dedo pulgar derecho de los electores.

PUNTA APLICADORA

Material de fabricación: Fibras comprimidas
Forma: Radial o tipo roma
Dimensiones: 15 mm de diámetro x 33 mm de largo

ENVASE TIPO PLUMÓN TRANSLÚCIDO

Características: Resistente a las propiedades químicas de líquido indeleble por lo menos durante 8 meses de almacenamiento y durante su utilización.

Material de fabricación: Polipropileno de alto impacto

Dimensión generales del envase:

120 mm de longitud.

23 mm diámetro mayor exterior.

21 mm de diámetro menor exterior.

Espesor de la pared del envase: 2 mm.

TAPA CON CINTILLO DE SEGURIDAD

Material de fabricación: 80% polietileno baja densidad.

20% polietileno alta densidad.

Dimensiones de la tapa: 31 mm de longitud x 21 mm de diámetro exterior.

DEPÓSITO

Material de fabricación: Polipropileno.

Dimensiones del cuerpo: 84 mm de longitud x 21 mm de diámetro exterior.

CUERPO

Material de fabricación: 80% polietileno baja densidad.

20% polietileno alta densidad.

Dimensiones del cuerpo: 84 mm de longitud x 21 mm de diámetro exterior.

MEMBRANA

Material de fabricación: 80% de polietileno baja densidad.

20% polietileno alta densidad.

Dimensiones: 20.3 mm de diám. X 15 mm de alto.

12 a 16 micras el espesor de la membrana.

DESCRIPCIÓN:		APLICADOR DE LÍQUIDO INDELEBLE		MATERIAL DE FABRICACIÓN							
DIMENSIONES				Polipropileno de alto impacto							
LARGO:	DIAM. MAYOR EXT:	DIAM. MENOR EXT:	Polietileno color natural								
120	23	21	Punta aplicadora de fibras comprimidas								
TOLERANCIA:		---									
ACOTACIÓN:		Milímetros		NORMAS:						PROCESO:	EQUIPO:
ESCALA:		Sin escala									

LIQUIDO INDELEBLE

IMPRESIÓN SOBRE EL BARRIL O CUERPO DE INSTRUCCIONES

Impresión sobre el barril o cuerpo de instrucciones de uso del aplicador
 Una tinta en color blanco

Emblema del IEEPCO: proporcionado por el Instituto
 Dimensiones: 5.4 mm de largo x 7.2 mm de ancho

Texto: ELECCIONES LOCALES 2022
 Fuente: Arial Bold 6 puntos

Texto: LÍQUIDO INDELEBLE
 Fuente: Arial Bold 13 puntos

Texto: ¡ATENCIÓN!
 Fuente: Arial Bold 8 puntos

Texto: ANTES DE SU USO LEA ESTAS INSTRUCCIONES
 Fuente: Arial Bold 7 puntos

Textos:

- ° ESTE PRODUCTO SÓLO SE ABRIRÁ CUANDO SE INSTALE LA CASILLA Y EN PRESENCIA DE LAS REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
- ° ESTE PRODUCTO DEBERÁ MANTENERSE CERRADO Y EN POSICIÓN HORIZONTAL SOBRE LA MESA MIENTRAS NO SE UTILICE.
- ° EL LÍQUIDO SE APLICARÁ CUBRIENDO LA YEMA DEL DEDO PULGAR DERECHO DE LAS Y LOS ELECTORES UNA VEZ QUE HAYAN VOTADO.
- ° EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LÁVESE CON AGUA EN ABUNDANCIA Y ACUDA A SU MÉDICO.
- ° EN CASO DE CONTACTO EXCESIVO CON LA PIEL LÁVESE CON AGUA EN ABUNDANCIA Y ACUDA A SU MÉDICO.
- ° EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA DE ESTE PRODUCTO A LOS RAYOS DEL SOL
- ° ESTE PRODUCTO NO ES UN MARCADOR DE USO COMÚN, CONTIENE LÍQUIDO INDELEBLE.

Fuente: Arial Narrow Bold 6 puntos

Texto: ESTE PRODUCTO FUE DESARROLLADO POR LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.
 Fuente: Arial Narrow Bold 5 puntos

Logotipo de HECHO EN MÉXICO

Dimensiones: 5.7 mm de largo x 4.6 mm de alto

DESCRIPCIÓN:		APLICADOR DE LÍQUIDO INDELEBLE		MATERIAL DE FABRICACIÓN							
DIMENSIONES				Polipropileno de alto impacto							
LARGO:	DIAM. MAYOR EXT:	DIAM. MENOR EXT:	Polietileno color natural								
120	23	21	fibras comprimidas								
TOLERANCIA:		---									
ACOTACIÓN:		Milímetros		NORMAS:						PROCESO:	EQUIPO:
ESCALA:		Sin escala									

LIQUIDO INDELEBLE

BOLSA, ETIQUETA E INSTRUCTIVO DE USO DEL APLICADOR

BOLSA PROTECTORA PARA 2 APLICADORES DE LÍQUIDO INDELEBLE.

Material:

Poliétileno baja densidad transparente, calibre 200. •

Color:

Natural.

Seguridad:

Zip lock (cierre hermético) en la parte superior.

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

(Adherida a la bolsa).

Impresión:

Una tinta en color negro.

Material:

Papel couche adherible una cara blanca mate.

Emblema del IEEPCO:

Imagen proporcionada por el Instituto.

Dimensiones del logotipo: Frente


14 mm de largo x 18 mm de alto.

Textos: MUNICIPIO: DISTRITO:

SECCION: MESA:

Fuente: Arial Bold 9 puntos

ETIQUETA BOLSA



FRENTE

INSTRUCTIVO PARA ACTIVACIÓN Y APLICACIÓN DE LÍQUIDO INDELEBLE


Archivo proporcionado por el Instituto

Se debe doblar en tres partes iguales (tríptico), en forma de acordeón.

Impresión: una tinta color negro por el frente y vuelta (escala de grises).

• Material: papel bond de 75 g.

• Dimensiones: 280 mm largo x 70 mm ancho.



VUELTA, en cada bolsa con dos aplicadores se incorporará un instructivo

DESCRIPCIÓN:		BOLSA, ETIQUETA E INSTRUCTIVO		MATERIAL DE FABRICACIÓN								
DIMENSIONES				Bolsa de polietileno PEBD.			Etiqueta adherible.			Instructivo en papel bond 75 g.		
LARGO:	DIAM. MAYOR EXT:	DIAM. MENOR EXT:	Color natural.			Papel couche blanco una cara mate.			Impreso a una tinta escala de grises.			
---	---	---	Calibre 200.			Impresa una tinta color negro.			Doblado en tres partes iguales o tríptico.			
TOLERANCIA:		---		Zip Lock en la parte superior								
ACOTACIÓN:		Milímetros		NORMAS:							PROCESO:	EQUIPO:
ESCALA:		Sin escala										

LIQUIDO INDELEBLE

CAJA EMPAQUE PARA LIQUIDO INDELEBLE

Impresiones:

En flexografía a una tinta en color negro

Emblema del IEEPCO:

Archivo proporcionado por el Instituto.

Dimensiones: 26 mm de largo x 35 mm de alto.

Texto: REVOCACIÓN DE MANDATO 2025-2026

Fuente: Arial bold de 28 puntos (negrillas).

Texto: APLICADORES DE LIQUIDO INDELEBLE

Fuente: Arial Bold de 40 puntos (negrillas)

Texto: CONTIENE 50 BOLSAS CON 2 PIEZAS CADA UNA

Fuente: Arial bold de 24 puntos (negrillas)

Texto: ESTE PRODUCTO FUE DESARROLLADO POR LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Fuente: Arial bold de 24 puntos (negrillas)

Logotipo: HECHO EN MÉXICO

Dimensiones: 28.5 mm de largo x 23 mm de alto

Logotipo: RECICLADO:


Dimensiones: 23 mm de largo x 23 mm de alto

Texto: CONSERVE LA CAJA PARA GUARDAR LOS APLICADORES DE LIQUIDO INDELEBLE RECUPERADOS DE LAS CASILLAS

Fuente: Arial Bold de 16 puntos (negrillas).

CIERRE DE LAS CAJAS:

Cinta canela.



Protección interna de producto:

2 placas de unicel, una para tapa y otra para el fondo de:

270 mm de largo x 270 mm de ancho x 10 mm de espesor

2 placas de unicel laterales de:

270 mm de largo x 150 mm ancho x 10 mm de espesor.

2 placas de unicel laterales de:

250 mm de largo x 150 mm ancho x 10 mm de grosor.

Flecha de sentido de estiba:

Dimensiones: 65 mm de ancho x 120 mm de alto

Texto calado sobre la flecha:


HACIA ARRIBA (negrillas)

Fuente: Arial Bold de 34 puntos

Texto: FECHA DE PRODUCCIÓN:

NO. DE LOTE:

Fuente: Helvética de 20 puntos (negrillas)



Nota:

Las cajas con líquido indeleble se entregarán clasificadas por Distrito, además llevarán una etiqueta que identifique el producto (el diseño de la etiqueta será proporcionado por el Instituto). Los datos que deberá presentar la etiqueta son los siguientes:

Distrito: Cabecera: Nombre del producto: Número de caja:

El Instituto proporcionará las cantidades y criterios de clasificación.

DESCRIPCIÓN:			CAJA EMPAQUE PARA LIQUIDO INDELEBLE								MATERIAL DE FABRICACIÓN									
DIMENSIONES						Cartón corrugado sencillo Kraft				Resistencia mínima a la columna de estiba (ECT) 32 lbs/pul2				Unión de la caja de empaque en una pieza: Pegamento hotmelt						
LARGO:		ANCHO:		ALTO:		Flauta tipo 'C'				Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.										
280		280		180		Impresa en flexografia a una tinta color negro				Impresa una tinta color negro.										
TOLERANCIA:			(+5; -0.0mm)			Resistencia mínima Müllen 12.5 a 14 kg/cm2				Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m2										
ACOTACIÓN:			Milímetros			NORMAS:	NMX-EE-74-1980		NMX-EE-75-1980		NOM-050-SCFI-2004		NOM-030-SCFI-2006				PROCESO:		EQUIPO:	
ESCALA:			Sin escala														Suajado/Impresión		Suajadora Impresora	